Stezni uložak KP-20-2000

Broj dijela: 178459

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Stezni tip s učinkovitim smjerom	obostrano Stegnut oprugom, otpušten komprimiranim zrakom
Konstruktivna struktura	Prekidač
varijante	jednostrana klipnjača
Radni tlak	1 MPa 10 bar
Otpustite pritisak	0.3 MPa 3 bar
Okrugli materijal za stezanje	20 mm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Statička snaga držanja	2000 N
Težina proizvoda	170 g
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijalna opruga	Opružni čelik
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana
Materijal čeljusti	Mjed
Materijal klip	POM