# Servisna jedinica LFR-1/4-D-MIDI-KD

Broj dijela: 185747




## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | Midi |
| Serija | D. |
| Brava za aktiviranje | Okretni gumb s držačem |
| Položaj montaže | okomito +/- 5 ° |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Odvod kondenzata | Ručno okretanje |
| Konstruktivna struktura | On-off ventil<br>Regulator filtra s manometrom<br>Sigurnosni on-off ventil |
| Maksimalna količina kondenzata | 43 cm³ |
| Zaštita školjke | Metalni zaštitni kavez |
| Indikator tlaka | s manometrom |
| Radni tlak | 3 bar...16 bar |
| Raspon regulacije tlaka | 2.5 bar...12 bar |
| Maks. histereza tlaka | 0.25 bar |
| Normalni nazivni protok | 1440 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]<br>Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 2100 g |
| Vrsta montaže | neobavezno:<br>Instalacija linije<br>s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal za kućište | Lijevani cink |
| Materijalna školjka | PC |