Servisna jedinica LFR-3/4-D-MAXI-KG

Broj dijela: 185789





Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Maxi
Serija	D.
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Razvodni modul Tlačna sklopka On-off ventil Regulator filtra s manometrom Sigurnosni on-off ventil
Maksimalna količina kondenzata	80 cm³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	3 bar...16 bar
Raspon regulacije tlaka	2.5 bar...12 bar
Maks. histereza tlaka	0.25 bar
Normalni nazivni protok	4900 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	5200 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC