# Generator vakuuma CPV14-M1H-V95-1/8

Broj dijela: 185868






## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivna širina sapnice Laval | 0.95 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Karakteristike odbacivača | visok vakuum |
| Radni tlak | 3 bar...8 bar |
| Maksimalni vakuum | 85 % |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | 0 °C...50 °C |
| Temperatura okoline | 0 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 98 g |
| Električni priključak | Utikač |
| Vrsta montaže | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1 | Spojna ploča |
| Pneumatski priključak 3 | Spojna ploča |
| Vakuumski priključak | G1/8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |