Regulator pritiska LR-1/2-D-7-O-MAXI

Broj dijela: 186458



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Maxi
Serija	D.
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	upravljački ventil klipa s pilotom
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnom ventilacijom
Indikator tlaka	G1/4, pripremljeno
Radni tlak	0 bar...16 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza tlaka	0.4 bar
Normalni nazivni protok	10700 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1100 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijevani cink
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani cink