Fini filter LFMB-1/4-D-MIDI-A

Broj dijela: 186468



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serija	D.
Izvedbena veličina	Midi
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Finoća filtra	1 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Radni tlak	2 bar...12 bar
Operativni medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 7: 3] Inertni plinovi
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka	900 l/min
Min Normalni protok za klasu čistoće zraka	350 l/min
Učinkovitost filtra	99.99 %
Maksimalna količina kondenzata	43 cm³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	1.5 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Zaostali sadržaj ulja	0.5 mg/m³
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal za kućište	Lijevani cink
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijalna školjka	PC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Težina proizvoda	650 g