# Usisna hvataljka ESG-4

Broj dijela: 189168

## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer vakuumske čašice | 4 mm |
| Položaj montaže | okomito |
| Posebna svojstva | anti statički |
| Konstruktivna struktura | Vakuumski priključak gore<br>Vakuumski priključak sa strane<br>S izjednačenjem visine<br>s dugim izjednačavanjem visine |
| Dodjela držača usisnih čaša | Veličina 1 |
| Oblik usisne čašice | okrugli plosnati |
| Operativni medij | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| Temperatura okoline | -30 °C...200 °C |
| Vakuumski priključak | M3<br>M10x1<br>QS-4<br>PK-3 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal usisne čašice | BR<br>FPM<br>NBR<br>PUR<br>VMQ (silikon) |