Usisna hvataljka ESG-20X60

Broj dijela: 189190

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina vakuumske čašice	20x60 mm
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak sa strane S izjednačenjem visine s dugim izjednačavanjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 5
Oblik usisne čašice	ovalni ravni
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Vakuumski priključak	G1/8 G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR