Kompletan držač vakuumske čašice ESH-HCL-3-QS

Broj dijela: 189227

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	20 mm
volumen	1.616 cm³
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore S izjednačenjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 3
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	48 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Usisni nastavak	M4
Vakuumski priključak	QS-6
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR Čelik
Držač materijala	Aluminij Mjed, niklani POM Kaljeni i kaljeni čelik visokolegirani čelik