Usisna čašica ESS-150-SS

Broj dijela: 189328



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus obratka	480 mm
Nazivna veličina	10 mm
Promjer vakuumske čašice	150 mm
Volumen usisa	173.826 cm³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 6
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-30 °C...180 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	900 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	400 N
Težina proizvoda	719 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M20x2
boja	transparentan
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5

Svojstvo	Vrijednost
Materijal otvora za uvrtanje	NBR Čelik, poniklan Čelik, pocinčani i kromirani
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	VMQ (silikon)