# Usisna čašica ESS-40-EN

Broj dijela: 189346



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Min. radijus obratka | 80 mm |
| Nazivna veličina | 3 mm |
| Promjer vakuumske čašice | 40 mm |
| Volumen usisa | 4.04 cm³ |
| Priključni položaj | gore |
| Položaj montaže | po želji |
| Dodjela držača usisnih čaša | Veličina 4 |
| Oblik usisne čašice | okruglo ekstra duboko |
| Radni tlak | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi |
| Operativni medij | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-A1-L |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -10 °C...70 °C |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 67.6 N |
| Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku | 53 N |
| Težina proizvoda | 16.9 g |
| Vrsta montaže | bez vakuumskog priključka |
| Vakuumski priključak | M6 |
| boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Materijal otvora za uvrtanje | Kovana aluminijska legura, poniklana<br>Niklani mesing<br>Čelik, pocinčani i kromirani |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal usisne čašice | NBR |