Provjeriti ventil HB-1/4-QSM-3/16-U

Broj dijela: 190862

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-3/16
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok	216 l/min
Radni tlak	-1 bar...10 bar
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Materijal za kućište	Mesing
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Otvoreni min Diferencijalni tlak	0.1 bar
Zatvori min Diferencijalni tlak	0.2 bar
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	24 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS