# Vazdušna čašica bez konektora ESV-20-SU

Broj dijela: 190980



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer vakuumske čašice | 20 mm |
| Volumen usisa | 0.318 cm³ |
| Priključni položaj | gore |
| Položaj montaže | po želji |
| Oblik usisne čašice | okrugli plosnati |
| Radni tlak | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi |
| Operativni medij | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 16.3 N |
| Težina proizvoda | 1.6 g |
| boja | plava |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal usisne čašice | PUR |