# Vazdušna čašica bez konektora ESV-200-SF

Broj dijela: 191018



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Min. radijus obratka | 680 mm |
| Promjer vakuumske čašice | 200 mm |
| Volumen usisa | 245.454 cm³ |
| Priključni položaj | gore |
| Položaj montaže | po želji |
| Oblik usisne čašice | okrugli plosnati |
| Radni tlak | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi |
| Operativni medij | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| LABS sukladnost | VDMA24364-A1-L |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -10 °C...200 °C |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 1610 N |
| Težina proizvoda | 840 g |
| boja | Siva |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal usisne čašice | FPM |