# Jedinica za vođenje FEN-20- -GF

Broj dijela: 19169



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | 20 |
| Hod | 2 mm...250 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Vodilica | Klizna vodilica |
| Konstruktivna struktura | Vodilica |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Sila pomaka | 15 N |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm | 12 g |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm | 873 g |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm | 12 g |
| Težište pokretne mase s hodom od 0 mm | 42 mm |
| Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm | 4.7 mm |
| Vrsta montaže | s unutarnjim navojem |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Element vodilice materijala | visokolegirani čelik |
| Materijal za kućište | Anodised wrought aluminium alloy |
| Materijal ploče jarma | Kovana aluminijska legura, eloksirana |