Utičnica s kabelom KMF-1-24-10-LED

Broj dijela: 193458



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Indikator položaja prekidača	LED
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	620 g
Električni priključak	Utičnica
Nazivni radni napon DC	24 V
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Duljina kabela	10 m
Promjer kabela	6 mm
Struktura kabela	3 x 0,75 mm²
Klasa zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal omotača kabela	PVC
Materijal za kućište	PC POM
Materijal utikačkih kontakata	Bronca