Spojni kabel KMC-1-24-10-LED

Broj dijela: 193459



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Prikaz uklopnog stanja	LED
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	620 g
Električni priključak	Utičnica Obrazac A
Nazivni radni napon DC	24 V
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Duljina kabela	10 m
Promjer kabela	6 mm
Struktura kabela	3 x 0,75 mm²
Klasa zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabela	PVC
Materijal za kućište	PC
Materijal utikačkih kontakata	Bronca