Utičnica s kabelom KMYZ-4-24-0,5-B

Broj dijela: 193690

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	10 g
Električni priključak	Kutna utičnica kabel kvadratni dizajn MSZC
Područje pogonskog napona DC	3 V...36 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	1 A
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Duljina kabela	0.5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Struktura kabela	2 x 0,35 mm²
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabela	PVC
Materijal za kućište	PA
Materijal utikačkih kontakata	Bronca