# Prigušivač UO-M7

Broj dijela: 197582



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Prigušivač zvuka otvoren |
| Radni tlak | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 2.5 g |
| Pneumatski priključak | M7 |
| Materijal umetka zaklopke | PE |
| Materijal otvora za uvrtanje | PE |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |