Distribucijski blok FR-8-1/8

Broj dijela: 2077



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	8.6 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	12.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	135 g
Broj izlaza	8
Broj dovodnih vodova	1
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani aluminij