Precizni regulator tlaka LRP-7.0-6

Broj dijela: 2418761



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Serija	LR
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	pilotski upravljani precizni membranski kontrolni ventil
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnom ventilacijom
Indikator tlaka	G1/8, pripremljeno
Radni tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Raspon regulacije tlaka	0.1 bar...6 bar
Maks. histereza tlaka	0.02 bar
Normalni nazivni protok	240 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	200 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče Instalacija linije s priborom
Priključak za manometar	G1/8
Pneumatski priključak 1	za spojnu ploču Ø 7 mm
Pneumatski priključak 2	za priključnu ploču Ø 7mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Aluminij

Svojstvo	Vrijednost
Materijalna membrana	NBR