Stezni rukavac EAMH-50-8-C13.6

Broj dijela: 2428480

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.4 kgmm²
Težina proizvoda	16 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS