Stezni rukavac EAMH-60-11-C18.1

Broj dijela: 2789160

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	60
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	1.31 kgmm²
Težina proizvoda	28 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS