Komplet mjehova EADB-V2-50-S301-400

Broj dijela: 2828842

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	93 mm
Izvedbena veličina	50
Raspon dizanja	301 mm...400 mm
Produljenje klipnjače	107 mm
Konstrukcija	okruglo
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Komplet mijehova s kanaliziranim odvodnim zrakom
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Otpor medija	Prašina Strugotine Ulja masti Benzin
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Pokretna masa	280 g
Težina proizvoda	377 g
Vrsta montaže	može se nataknuti s navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal adaptacijskih dijelova	Wrought aluminium alloy anodizirana
Materijalne brtve	NBR
Materijal mijeh	NBR
Materijal zavrtnji	visokolegirani nehrđajući čelik