Priključna ploča NASE-1/4-NPT-1-ISO

Broj dijela: 30426

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
duljina	6 mm
Radni tlak	0 bar...16 bar
Odobrenje	UL - Prepoznato (OL)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Vrsta montažnog ventila	koji se može uvrtati
Priključak za upravljački zrak 12	1/8 NPTF
Priključak za upravljački zrak 14	1/8 NPTF
Pneumatski priključak 1	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 2	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 3	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 4	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 5	1/4 NPTF