Čep za brzo spajanje KS3-CK-4

Broj dijela: 3326

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2.9 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...12 bar
Normalni nazivni protok	158 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	16 g
Pneumatski priključak 1	CK-4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS