Usisna čašica VAS-8-M5-NBR

Broj dijela: 34588



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2 mm
Promjer vakuumske čašice	8 mm
Učinkoviti usisni promjer	5.5 mm
Priključni položaj	gore
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Radni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Sila otkidanja pri 70% vakuuma	1.6 N
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	1.6 N
Navoj za pričvršćivanje	M5
Usisni nastavak	M5
Vakuumski priključak	M5
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR