I blok ZK-PK-3-6/3

Broj dijela: 4204





Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	I funkcija
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče
Normalni nazivni protok	100 l/min
Radni tlak	1.6 bar...8 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	POM
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Nazivna veličina	2.5 mm
Položaj montaže	po želji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	85 g
Pneumatski priključak 3	PK-3
Materijalne brtve	NBR