Kuglasti ventil VZBM-3/8-RP-40-F-3T-F03-B2B3

Broj dijela: 4451854



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerni kuglasti ventil T-provrt
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp3 / 8
Indikator položaja prekidača	Slot direction = flow direction
Uzorak bušenja prirubnice	F03
Unutra-Ø	10 mm
Nazivna veličina DN	10
Funkcija ventila	3/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	40
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	6 Nm
Na temelju norme	EN 10226-1 ISO 5211
srednji	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine
Srednja temperatura	-20 °C...130 °C
Brzina protoka Kv tip T eck	9.4 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing poniklane

Svojstvo	Vrijednost
Broj materijala kućišta	CW617N
Materijalne brtve	HNBR PTFE
Materijalna lopta	Mjed kromirana
Kugla s brojem materijala	CW614N
Materijalna osovina	Mesing
Broj materijala osovina	CW614N
Težina proizvoda	460 g
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o tlačnoj opremi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji