Kuglasti ventil VZBE-3/4-T-63-T-2-F0304-V15V15

Broj dijela: 4809118

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	3/4 NPT

Svojstvo	Vrijednost
Indikator položaja prekidača	Slot direction = flow direction
Uzorak bušenja prirubnice	F0304
Unutra-Ø	20 mm
Nazivna veličina DN	20
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	63
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	9 Nm
Na temelju norme	ASME B1.20.1 ISO 5211
srednji	Para Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi voda neutralne tekućine
Srednja temperatura	-20 °C...200 °C
Protok Kv	59 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Lijevani nehrđajući čelik
Broj materijala kućišta	1.4408
Materijal brtve sjedala	PTFE
Materijalne brtve	FPM PTFE
Materijalna lopta	Lijevani nehrđajući čelik
Kugla s brojem materijala	1.4408
Materijalna osovina	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala osovina	1.4401
Težina proizvoda	660 g
Odobrenje	CRN
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom