Paralelni komplet EAMM-U-87-T46-80P-114

Broj dijela: 4822696

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	87
Udaljenost od centra do centra	114 mm
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	3000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maseni moment inercije	44.4 kgmm²
Pogonski moment u praznom hodu	0.22 Nm
Prenosivi moment	3 Nm
Težina proizvoda	1140 g
Pogon koda sučelja	T46
Kod sučelja Motor In	80p 80PA 80RA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS