Paralelni komplet EAMM-U-87-T46-60P-114

Broj dijela: 4824069

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	87
Udaljenost od centra do centra	114 mm
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	3000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maseni moment inercije	41.2 kgmm²
Pogonski moment u praznom hodu	0.22 Nm
Prenosivi moment	3.5 Nm
Težina proizvoda	913 g
Pogon koda sučelja	T46
Kod sučelja Motor In	60p 60PA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS