Kuglasti ventil VZBE-1/4-T-63-F-3T-F04-V15V15

Broj dijela: 4834296



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerni kuglasti ventil T-provrt
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	1/4 NPT
Indikator položaja prekidača	Slot direction = flow direction
Uzorak bušenja prirubnice	F04
Unutra-Ø	11 mm
Nazivna veličina DN	8
Funkcija ventila	3/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	63
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	9.6 Nm
Na temelju norme	ASME B1.20.1 ISO 5211
srednji	Para Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi voda neutralne tekućine
Srednja temperatura	-20 °C...200 °C
Brzina protoka Kv tip T eck	5 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Lijevani nehrđajući čelik

Svojstvo	Vrijednost
Broj materijala kućišta	1.4408
Materijal brtve sjedala	PTFE
Materijalne brtve	PTFE
Materijalna lopta	Lijevani nehrđajući čelik
Kugla s brojem materijala	1.4408
Materijalna osovina	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala osovina	1.4401
Težina proizvoda	724 g
Odobrenje	CRN
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom