Spojnica EAMD-30-22-16-10X12

Broj dijela: 5030235

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	16 mm
Montažni promjer 2	10 mm
Izvedbena veličina	30
Nazivna duljina	22 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	4 kgmm²
Prenosivi moment	9 Nm
Težina proizvoda	44.8 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS