Spojnica EAMD-56-46-32-23X27

Broj dijela: 5063745

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	32 mm
Montažni promjer 2	23 mm
Izvedbena veličina	56
Nazivna duljina	46.5 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5500 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	151 kgmm²
Prenosivi moment	60 Nm
Težina proizvoda	390 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS