Kabel motora NEBM-SM12G8-E-25-Q5-LE6

Broj dijela: 5105620



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	bez držača znaka
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	8
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	6
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	6
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	6
Područje pogonskog napona DC	0 V...72 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Duljina kabela	25 m
Kvaliteta upravljanja	Suitable for energy chains
Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela	62 mm
Promjer kabela	6.2 mm
Struktura kabela	6 x 0.34 mm² oklopljeni
Nazivni presjek vodiča	0.34 mm²
Krajevi žice	Čahura za kraj žice
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)

Svojstvo	Vrijednost
Boja omotača kabela	Siva