Razdjelnik ventila za regulaciju tlaka LRB-1/2-D-7-O-K3-MIDI

Broj dijela: 528973



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serija	D.
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	membranski kontrolni ventil s izravnim upravljanjem s kontinuiranom opskrbom tlakom
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom
Indikator tlaka	G1/4, pripremljeno
Radni tlak	1 bar...16 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza tlaka	0.2 bar
Normalni nazivni protok	3800 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	3144 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal spojne ploče	Lijevani cink
Materijal upravljačke ploče	PA
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani cink