# Spojni modul MS4-FRM-1/4

Broj dijela: 529555



## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Razvodni modul |
| Radni tlak | 0 bar...14 bar |
| Normalni nazivni protok u smjeru glavnog protoka 1-> 2 | 4600 l/min |
| Normalan nazivni protok, izlaz prema gore | 1500 l/min |
| Normalni nazivni protok, izlaz prema dolje | 1500 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 165 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |