# Regulator pritiska MS6N-LR-1/2-D5-AS

Broj dijela: 531443




## Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | 6 |
| Serija | MS |
| Brava za aktiviranje | Okretni gumb s držačem<br>može se zatvoriti pomoću pribora |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Ventil za regulaciju tlaka s manometrom |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan<br>s kompenzacijom predtlaka<br>sa sekundarnom ventilacijom |
| Indikator tlaka | s manometrom |
| Radni tlak | 0.8 bar...20 bar |
| Raspon regulacije tlaka | 0.3 bar...4 bar |
| Maks. histereza tlaka | 0.25 bar |
| Normalni nazivni protok | 7500 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 730 g |
| Vrsta montaže | neobavezno:<br>Montaža prednje ploče<br>Instalacija linije<br>s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/2 NPT |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Materijal upravljačke ploče | PA<br>POM |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |
| Materijalna membrana | NBR |
| Materijal za odvajanje ploča | POM |