Filtar MS6N-LF-3/8-CRM

Broj dijela: 531527



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Serija	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	5 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim separatorom
Maksimalna količina kondenzata	38 cm³
Zaštita školjke	Plastična zaštitna košara
Radni tlak	0 bar...20 bar
Normalni nazivni protok	3000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4]
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	PC
Materijal za odvajanje ploča	POM