Filtar MS6N-LF-1/2-EUV

Broj dijela: 531550



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Serija	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim separatorom
Maksimalna količina kondenzata	38 cm³
Zaštita školjke	integrirana kao metalna školjka
Radni tlak	2 bar...12 bar
Normalni nazivni protok	4100 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Klasa čistoće zraka na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	820 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura
Materijal za odvajanje ploča	POM