Spojna utičnica KD3-1/8-A-R

Broj dijela: 531659

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	5 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...12 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 15 %
Težina proizvoda	28 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS