Utisni L-okov QBL-1/8-3/16-U-M

Broj dijela: 533234



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	0,118 in
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Premaz
Konstrukcija	L oblik
Veličina spremnika	10
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	286 oz
Vrsta montaže	Vanjski šesterokut SW10
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R1/8
Pneumatski priključak 2	For tubing outside diameter of 3/16" "
Temperatura okoline Fahrenheit	32 °F...140 °F
Prsten za otpuštanje u boji	Siva
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PBT
Materijal za brtvljenje navoja	NBR
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik