Spiralno plastično crijevo PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Broj dijela: 533464

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	4.8 m
Vanjski Ø	9.5 mm
Dužina bloka	1.165 m
radijus savijanja relevantan za protok	50 mm
Unutra-Ø	6.4 mm
Promjer namota	42 mm
Broj zavoja	50
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...15 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...60 °C
Težina proizvoda	340 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Vanjski navoj G1/4
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	A 87 +/-3
Materijal spojnog navoja	Mjed poniklane
Zaštita od pregiba materijala	POM
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)