Kuglasti ventil VAPB-1 1/2-F-25-F0405

Broj dijela: 534308

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp1 1/2

Svojstvo	Vrijednost
Indikator položaja prekidača	Slot direction = flow direction
Uzorak bušenja prirubnice	F04 F05
Nazivna veličina DN	40
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	25
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	19 Nm
Moment odvajanja pri razlici tlaka od 1 MPa (10 bara, 145 psi)	14.9 Nm
Na temelju norme	ISO 5211
srednji	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi voda neutralne tekućine
Srednja temperatura	-20 °C...150 °C
Protok Kv	200 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing poniklane
Broj materijala kućišta	2.0402 CW617N
Materijalne brtve	HNBR PTFE
Materijalna lopta	Mjed tvrdi krom
Kugla s brojem materijala	2.0402 CW617N
Materijalna osovina	Mesing
Broj materijala osovina	2.0401 CW614N
Težina proizvoda	1900 g
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji