Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GR-QB-1/2-U

Broj dijela: 534685



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Jednosmjerna funkcija kontrole protoka
Pneumatski priključak 1	QB-1/2
Pneumatski priključak 2	QB-1/2
Vrsta aktiviranja	ručno
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	14 cfm
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	10,8 cfm...12,7 cfm
Radni tlak	-13,8 psi...116 psi
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Materijal za kućište	PBT ojačan
Položaj montaže	po želji
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-› 0 MPa (6-› 0 bara, 87-› 0 psi)	23,2 cfm
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-› 0 MPa (6-› 0 bara, 87-› 0 psi)	16,6 cfm...20,2 cfm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	32 °F...140 °F
Težina proizvoda	3376 oz
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing poniklane
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	NBR
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za narebranu glavu	Mjed poniklane
Materijal za regulacijski vijak	Mesing poniklane