Regulator filtera MS12-LFR

Broj dijela: 535022

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Serija	MS
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem Rotary knob with integrated lock može se zatvoriti pomoću pribora
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Regulator filtra s manometrom
Indikator tlaka	s manometrom
Maks. histereza tlaka	0.4 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 4: -] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura