Spojni modul MS12N-FRM

Broj dijela: 535040



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Razvodni modul
Radni tlak	0 bar...20 bar
Normalni nazivni protok u smjeru glavnog protoka 1-> 2	25000 l/min...42000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 4	1 NPT
Materijal za kućište	Lijevani aluminij