Podmazivač MS12N-LOE

Broj dijela: 535044

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Serija	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Radni tlak	1 bar...16 bar
Minimalni protok za funkciju ulja	400 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Viskoznost ulja	ISO VG 32
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura