Filter s aktivnim ugljenom MS12-LFX-G-U

Broj dijela: 537155



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Serija	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Zaštita školjke	integrirana kao metalna školjka
Radni tlak	0 bar...20 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 4: 2] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 4: 1]
Srednja temperatura	5 °C...30 °C
Zaostali sadržaj ulja	0.003 mg/m³
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	7000 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s pridržnim kutom
Materijalni pokrov	PA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	Aktivni ugljik Vlakno
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura
Materijal leće	PC